

LATIS

Moteur de transcription instantanée



QU'EST CE QUE C'EST ?

LATIS est un moteur de transcription instantanée permettant de transformer la voix en texte à la vitesse de la parole.

Bien qu'il s'adresse en premier lieu aux malentendants, ce moteur peut être utile à tous les usages.


POUR QUI ?

La transcription instantanée s'adapte à tous les événements : réunions publiques, conseils municipaux, meetings, visioconférences, congrès, formations, et bien plus encore. De plus, elle joue un rôle essentiel dans l'accessibilité des espaces accueillant du public, que ce soit un guichet, un point de vente, un accueil ou un cabinet. Elle facilite la communication avec les personnes ayant des troubles auditifs. Il est possible d'utiliser ce moteur dans vos applications en profitant de la confidentialité de la transcription avec des serveurs et des sources basées en France).

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

- ✓ Transcription claire, avec un affichage à la vitesse de la parole, pour une compréhension immédiate par tous.
- ✓ Traduction écrite instantanée.
- ✓ Gain de temps : le texte obtenu peut servir de base à la production d'un document sans prise de notes.
- ✓ Facilité d'utilisation : il suffit d'un ordinateur et d'une connexion internet.
- ✓ Accessibilité pour tous les publics : combiner l'oral et l'écrit est une solution inclusive.

EXEMPLES D'UTILISATIONS



CONVENTUS by LATIS

Lors d'une conférence, d'une réunion, d'un colloque...

Les micros captent les voix des différents intervenants. La transcription se fait en instantané sur les écrans (avec traduction éventuelle).

Le texte obtenu peut être téléchargé en document écrit.

LECTIO by LATIS

Le système comprend deux écrans, respectivement tournés vers l'agent d'accueil et l'utilisateur.

Chacune des 2 parties choisit sa langue écrite et parle dans cette même langue. Chacun des interlocuteurs voit sur son propre écran le texte retranscrit et/ou traduit.

RECEPTIO by LATIS

(boucle magnétique de guichet avec transcription instantanée) :

La capture de la voix s'effectue par le microphone de table. La voix est retranscrite en instantané via l'écran fourni dans le kit.

Les malentendants appareillés règlent leurs appareils sur la position «T» ou «MT». Pour les personnes non appareillées, il est possible d'utiliser le combiné raccordé à la boucle.



VOCA by LATIS

Grâce à l'écran fourni, la voix du correspondant se transforme en message écrit.

Que ce soit dans le milieu professionnel ou pour une utilisation privée, cette transcription est une aide précieuse pour les personnes sourdes ou malentendantes, mais aussi pour tout un chacun.

